


クリーンルーム用 高性能ディスポーザブルマスク ニューマイクロマスク



毛羽立ち試験(オリジナル法)

試験方法: マスク表面に養生テープを繰り返し 30 回付け、強制的に毛羽立たせた後、セロハンテープで毛羽を採取し、毛羽の付着度合いを目視にて確認する。

結果: ニューマイクロマスクでは目視できる毛羽はほとんど見られなかった。一方、他社品では多量の毛羽を目視確認できた。よってニューマイクロマスクでは毛羽立ちが少ないことが確認できた。

◎ポリプロピレン製不織布と捕集性の高い高性能フィルターを使用した
ハイスペックな 3 層式クリーンマスクです。

◎BFE:99.2%、PFE:99.6%

◎梱包はクリーンパックになっています。

◎マスク表面の毛羽立ちを無くすことで、マスク自体からの低発塵を実現
しています。

◎長時間使用しても耳に負担の少ないオーバーヘッドタイプと着脱のしやすい
耳掛けタイプをご用意。

品番	タイプ	入数	出荷単位
MM-202	オーバーヘッド	1,000 枚(50 枚/袋×20)クリーンパック	1 ケース
MM-203	耳掛け	1,000 枚(50 枚/袋×20)クリーンパック	1 ケース
MM-202P	オーバーヘッド	1,000 枚(1 枚パック×50/袋×20)	1 ケース
MM-201P	耳掛け	500 枚(1 枚パック×50/袋×10)	1 ケース