

■ CLEAN WEAR

電源を入れて 5 秒で温冷体感、冬は温熱、夏は冷感オールシーズン対応

温冷ペルチェベスト



バッテリーポケット

仕様説明

- 低発塵メッシュ使用、クリーンルーム対応。
- 1つのペルチェで温冷対応。年間通して使用可能。
- 両脇変則ボタンでサイズ調整可能。
- 2台のバッテリー搭載可能なポケット。
- 最大5個のペルチェを取り付け可能。
- 6種の温冷モードに切り替え可能。



サイズ調整ボタン

各モード 温度と継続時間			
フローズンモード			
※ゆらぎモードは、10分稼働し2分間OFFになるモードです。このモードは、一旦OFFになり接触面の温度を上げることによって再度冷却効果を感じやすくする効果があります。			
スイッチ カラー	モード	デバイス 表面温度	最長継続時間 ※10,000mAhの モバイルバッテリー使用時
❄️	ゆらぎ	最大 7℃	約 4時間
❄️	強	最大 7℃	約 3.5時間
❄️	中	最大 11℃	約 4.5時間
❄️	弱	最大 16℃	約 6時間
※上記は30℃の室内環境下での試験結果に基づいたデータです。ご使用環境により異なります。			
ヒーターモード			
※ゆらぎモードは、10分稼働し2分間OFFになるモードです。ヒーターモードは長時間の使用による低温火傷を避ける為にゆらぎモードのみを採用しています。			
スイッチ カラー	モード	デバイス 表面温度	最長継続時間 ※10,000mAhの モバイルバッテリー使用時
🔥	ゆらぎ強	最大 48℃	約 9時間
🔥	ゆらぎ弱	最大 43℃	約 13時間
※上記は10℃の室内環境下での試験結果に基づいたデータです。ご使用環境により異なります。			

夏はCOOLに
約 -23℃
mechaCOOL | FROZEN MODE |

※30℃の室内環境基準より低下する約15℃表面温度の最大値

冬はHOTに
約 48℃
mechaHEAT | HEATER MODE |

※10℃の室内環境下でのデバイス表面温度の最大値